


Kumanda birimi CMXR-C2

Ürün numarası: 567869
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

Codesys V2.3'lü modüler robotik kontrolör
İmalattan kalkan tip. 2017'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için
destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Bağlantı şekli	H-raylı
Ürün ağırlığı	1.270 g
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Müsaade edilebilirlik	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Koruma sınıfı	IP20
Depolama sıcaklığı	-40 ... 70 °C
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut RoHS'a uygun
Relatif hava nemi	10 - 95 %
Fieldbus kaplini	2 x CANopen Master
Max. Fieldbus aktarım hızı	1 Mbit/s
Bus bağlantısı	Erkek soket 9-pinli Sub-D
Kontrolörün çalışma şekli	Otomatik mod Manüel operasyon
Çalışma gerilimi	24 VDC +25% / -20%
Durum göstergeleri	7 haneli gösterge LED yeşil = güç
Ethernet, sayı	1
Ethernet, desteklenen protokoller	TCP/IP
CPU verisi	256 MB SDRAM 512 KB SRAM 600 MHz işlemci
USB arayüzü	USB 2.0
Kanallar	1x opsiyonel Ethernet modülü 1x opsiyonel CAN modülü 1x seri arayüz modülü 1x kompakt flash tip 1
Titreşim dayanım testi	EN 60068-2-6-FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Darbe dayanım testi	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (yarım sinüs)
Koruma sınıfı	III
Güç tüketimi 24 V	30 W
Hafıza kartı	Compact Flash 256 MB
Operatör ünitesi	El kumandalı terminal
Toplam eksen sayısı	9
Eksenlerin dağılımı	3 temel eksen

Özellik	Değer
	3 krank pimi eksen 3 yardımcı eksen
Anahtarlama yöntemleri	E/A Stand-alone E/A (16E/16A) E/A + PROFIBUS DP PROFIBUS DP
Desteklenen kinetik	2 eksenli handling (X-Z / Y-Z / X-Y) 3 eksenli handling X-Y-Z Her enterpolasyon Tripod kinematik
Koordinat sistemleri	Eksen koordinatları (mafsal) Kartezyen koordinatlar (global) Alet koordinatları
Genişlemeler	Maks. 12 genişleme kartı Dijital I/O kartları Analog I/O kartları Enkoder kartı PROFIBUS-DP-Slave
Programlama yazılımı	CDSA-D1-VX FCT (Festo Configuration Tool) Cihaza özel geçmeli
Programlama dili	Metinsel makro dil Festo Teach Language (FTL)
Program organizasyonu	FTL programlarıyla
Komut seti	Matematiksel fonksiyonlar
Maks. komut sayısı	yakl. 10000 cm
Konfigurasyon desteği	FCT (Festo Configuration Tool) Cihaza özel geçmeli
Kontrol elemanları	CTRL butonu