

Plastik hortum

PUN-H-3/16-NT-150-CB

Ürün numarası: 567963

FESTO

Gıda sektörü için uygun (hidrolize dayanıklı).



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Dış çap, inç | 3/16 |
| Debi miktarı için gerekli eğilme yarı çapı | 0,069 ft |
| Min. Bükme radyusu | 0,025 ft |
| Kullanım talimatları | TPE-U Ether basiert |
| Hortum özellikleri | Suitable for energy chains |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı | -14,4 ... 145 Psi |
| Çalışma basıncı açıklaması | Su: sıcaklığa bağlı çalışma basıncı, şemaya bakın, 0 - 60 °C'de maksimum 0,3 MPa |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] Su (sıvı, buzsuz) |
| Malzeme alev testi | UL94 HB |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| CD-0033 uyarınca RSBP sınıflandırması | F1a |
| Temizlik seviyesi | Bu ürün statik bir nesnedir; doğru kullanıldığında aktif partikül oluşumu mümkün değildir. Ürünü temiz oda ortamında kullanmadan önce temizleyin ve doğru kurulduğundan emin olun. |
| Gıdalar için güvenli | Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın |
| Çevre sıcaklığı | -31 ... 145 °F |
| Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı | 0,13 oz/ft |
| Pnömatik bağlantı | Fiş bağlantısı için dış çap 3/16" |
| Renk | şeffaf |
| Shore sertliği | D 52 +/-3 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, hortum | TPE-U(PU) |