

# Hortum PUN-H-3/8-GE-150-CB

Ürün numarası: 567974

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Dış çap inç	3/8
akışla ilgili bükülme yarıçapı	0,171 Ayak
Min. bükme yarıçapı	0,081 Ayak
Uygulama notu	TPE-U eter bazlı
Hortum özellikleri	Enerji zincirleri için uygun
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-14,4 psi...145 psi
Çalışma basıncına ilişkin not	Su: sıcaklığa bağlı çalışma basıncı, şemaya bakın, 0 - 60 °C'de maksimum 0,3 MPa
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Su (sıvı, buzsuz)
Yangın testi malzeme	UL94 HB
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %1'ten fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz. Çeliklerdeki nikel, akımsız nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, teller, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil değildir
Temiz oda sınıfı	Statik monte eleman, ISO 14644-1 uyarınca anlamlı bir değerlendirme mümkün değil
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-31 °F...145 °F
Uzunluğa göre ürün ağırlığı	oz/ft
Pnömatik bağlantı	dış çapı Ø 3/8" olan soket bağlantısı için
Renk	sarı
Shore sertliği	D 52 +/-3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Hortum malzemesi	TPE-U(PU)