

# Plastik hortum

## PUN-H-5/8-GN-150-CB

Ürün numarası: 567984

FESTO

Gıda sektörü için uygun (hidrolize dayanıklı).



### Bilgi sayfası

| Özellik                                    | Değer   |
|--|---|
| Dış çap, inç                               | 5/8   |
| Debi miktarı için gerekli eğilme yarı çapı | 0,288 ft  |
| Min. Bükme radyusu                         | 0,125 ft  |
| Kullanım talimatları                       | TPE-U Ether basiert   |
| Hortum özellikleri                         | Suitable for energy chains  |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı            | -14,4 ... 145 Psi   |
| Çalışma basıncı açıklaması                 | Su: sıcaklığa bağlı çalışma basıncı, şemaya bakın, 0 - 60 °C'de maksimum 0,3 MPa  |
| Kullanım havası                            | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]<br>Su (sıvı, buzsuz)   |
| Malzeme alev testi                         | UL94 HB   |
| PWIS uygunluğu                             | VDMA24364-B2-L  |
| CD-0033 uyarınca RSBP sınıflandırması      | F1a   |
| Temizlik seviyesi                          | Bu ürün statik bir nesnedir; doğru kullanıldığında aktif partikül oluşumu mümkün değildir.<br>Ürünü temiz oda ortamında kullanmadan önce temizleyin ve doğru kurulduğundan emin olun. |
| Gıdalar için güvenli                       | Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın   |
| Çevre sıcaklığı                            | -31 ... 145 °F  |
| Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı               | 1,38 oz/ft  |
| Pnömatik bağlantı                          | geçmeli bağlantı dış çapı 5/8" için   |
| Renk                                       | yeşil   |
| Shore sertliği                             | D 52 +/-3   |
| Malzeme hakkında not                       | RoHS'a uygun  |
| Malzeme, hortum                            | TPE-U(PU)   |