

Plastik hortum

PUN-H-1/2-BR-150-CB

Ürün numarası: 567999

FESTO

Gıda sektörü için uygun (hidrolize dayanıklı).



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Dış çap, inç	1/2
Debi miktarı için gerekli eğilme yarı çapı	0,204 ft
Min. Bükme radyusu	0,075 ft
Hortum özellikleri	Daha fazla döngü olan uygulamalar için hareketli kablo kanallı kullanıma uygun
Hortum test koşulları	Hareketli kablo kanallı kullanıma uygun: >5 milyon döngü, FN 942021'e göre
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-14,4 ... 145 Psi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] Üretici deklarasyonuna göre kalite www.festo.com
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Çevre sıcaklığı	-31 ... 145 °F
Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı	0,88 oz/ft
Pnömatik bağlantı	Geçmeli bağlantı dış çapı 1/2" için
Renk	kahve rengi
Shore sertliği	D 52 +/-3
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez RoHS'a uygun
Malzeme, hortum	TPE-U(PU)