


Plastik hortum

PUN-H-5/16-BL-1000-HA

Ürün numarası: 568022

FESTO

Gıda sektörü için uygun (hidrolize dayanıklı).



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Dış çap, inç	5/16
Debi miktarı için gerekli eğilme yarı çapı	0,121 ft
Min. Bükme radyusu	0,065 ft
Kullanım talimatları	TPE-U Ether basiert
Hortum özellikleri	Suitable for energy chains
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-14,4 ... 145 Psi
Çalışma basıncı açıklaması	Su: sıcaklığa bağlı çalışma basıncı, şemaya bakın, 0 - 60 °C'de maksimum 0,3 MPa
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] Su (sıvı, buzsuz)
Malzeme alev testi	UL94 HB
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
CD-0033 uyarınca RSBP sınıflandırması	F1a
Temizlik seviyesi	Bu ürün statik bir nesnedir; doğru kullanıldığında aktif partikül oluşumu mümkün değildir. Ürünü temiz oda ortamında kullanmadan önce temizleyin ve doğru kurulduğundan emin olun.
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Çevre sıcaklığı	-31 ... 145 °F
Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı	0,31 oz/ft
Pnömatik bağlantı	Fiş bağlantısı için dış çap 5/16"
Renk	mavi
Shore sertliği	D 52 +/-3
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, hortum	TPE-U(PU)