


Manifold rayı

VABM-B6-E-N12-6-M1

Ürün numarası: 568182

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf dilimi genişliği	21 mm
Valf yerlerinin max. sayısı	6
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Maks. sıkma torku, klemens rayı montajı	1,5 Nm
Maksimum sıkma momenti, valf bağlantısı	2 Nm
Maks. sıkma torku, duvar montaj	5 Nm
Ürün ağırlığı	915 g
Yardımcı pilot hava bağlantısı 12/14	NPT1/8-27
Pnömatik bağlantı 1	NPT1/2-14
Pnömatik bağlantı 3	NPT1/2-14
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez RoHS'a uygun
Malzeme, manifold rayı	İşlenmiş alüminyum alışımlı