


# Sınır anahtarı montaj parçası SRAP-M-CA1-BB270-1-A-TP20

Ürün numarası: 568236

FESTO

Pnömatik döner silindirler ile çalıştırılan proses valflerinin izlenmesi için 4...20mA analog geri bildirim sinyali.



## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Değer  |
|--|--|
| Tasarım                                  | Köşeli   |
| Standarta dayalı                         | VDI/VDE 3845 (NAMUR)   |
| Müsaade edilebilirlik                    | RCM Mark<br>c UL us - Recognized (OL)  |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)        | EMC için EU yönetmeliğine uygun<br>EU-RoHS-RL uyarınca                             |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)      | Elektromanyetik uyumluluk için UK talimatlarına göre<br>UK RoHS talimatlarına göre |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS'a uygun   |
| Ölçme değeri                             | Dönme açısı  |
| Ölçme prensibi                           | Manyetik Hall  |
| Çevre sıcaklığı                          | -20 ... 80 °C  |
| Analog çıkış                             | 4 - 20 mA  |
| Analog çıkış tekraralama hassasiyeti ± ° | 1 deg  |
| Kısa devre korumalı                      | evet   |
| Aşırı yüke karşı dayanıklı               | Temin edilebilir   |
| Çalışma gerilimi aralığı DC              | 15 ... 30 V  |
| Boşta çalışma akımı                      | 12 ... 20 mA   |
| Kutup korumalı                           | bütün elektriksel bağlantılar için   |
| Elektriksel bağlantı                     | 9-pinli<br>Vidalı klemens<br>Geçmeli   |
| Bağlanabilir nominal kablo kesiti        | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Kablo bağlantısı                         | M20  |
| Müsaade edilebilir kablo çapı            | 5 ... 13 mm  |
| Maks. hat uzunluğu                       | 30 m   |
| Montaj pozisyonu                         | istenildiği gibi   |
| Ürün ağırlığı                            | 1.000 g  |
| Malzeme, muhafaza                        | İşlenmiş alüminyum alışımlı  |
| Konum indikatörü                         | Mavi/siyah   |
| Ayarlama seçenekleri                     | Teach-In<br>Elektrik bağlantısı ile ilgili öğrenim                                 |
| Ayar aralığı, açı kaydı                  | 0 ... 270 deg  |
| Koruma sınıfı                            | IP65   |
| İzolasyon gerilimi                       | 50 V   |
| Aşırı gerilim dayanımı                   | 0,8 kV   |
| Koruma sınıfı                            | III  |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK  | 3 - Yüksek paslanma  |
| PWIS uygunluğu                           | VDMA24364-B2-L   |
| Kirlilik sınıfı                          | 3  |