

# Hortum PEN-1/2-SW-150-CB

Ürün numarası: 569886

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                         | Değer   |
|---------------------------------|---|
| Dış çap inç                     | 1/2   |
| akışla ilgili bükülme yarıçapı  | 0,196 Ayak  |
| Min. bükme yarıçapı             | 0,108 Ayak  |
| Hortum özellikleri              | Yüksek döngü sayısına sahip uygulamalarda enerji zincirleri için uygundur                                 |
| Test koşullar hortum            | Enerji zinciri uygunluğu: FN 942021'e göre > 5 milyon döngü   |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı | -14,4 psi...145 psi   |
| İşletim ortamı                  | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava<br>Üreticinin www.festo.com adresindeki beyanı uyarınca su |
| LABS uygunluğu                  | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Ortam sıcaklığı                 | -22 °F...140 °F   |
| Uzunluğa göre ürün ağırlığı     | oz/ft   |
| Pnömatik bağlantı               | dış çapı Ø 1/2" olan soket bağlantısı için  |
| Renk                            | siyah   |
| Shore sertliği                  | D 52 +/-3   |
| Malzeme hakkında not            | RoHS uyumlu   |
| Hortum malzemesi                | PE  |