

Hortum PLN-1/4-SW-150-CB

Ürün numarası: 569907

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---------------------------------|--|
| Dış çap inç | 1/4 |
| akışla ilgili bükülme yarıçapı | 0,105 Ayak |
| Min. bükme yarıçapı | 0,039 Ayak |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı | -14,4 psi...203 psi |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Üreticinin www.festo.com adresindeki beyanı uyarınca su |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Gıdaya uygunluk | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi |
| Ortam sıcaklığı | -22 °F...176 °F |
| Uzunluğa göre ürün ağırlığı | oz/ft |
| Pnömatik bağlantı | dış çapı Ø 1/4" olan soket bağlantısı için |
| Renk | siyah |
| Shore sertliği | D 52 +/-3 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Hortum malzemesi | PE |