

Plastik hortum

PLN-5/16-SW-150-CB

Ürün numarası: 569908

FESTO

Kimyasal maddelere ve hidrolize dayanıklı.
Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Dış çap, inç	5/16
Debi miktarı için gerekli eğilme yarı çapı	0,164 Fuß
Min. Bükme radyusu	0,082 Fuß
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-14,4 ... 203 Psi
Sertifika yayımlayan bölüm	TZW
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:~:]
Gıda güvenliği	Üretici beyanına göre
Çevre sıcaklığı	-22 ... 176 °F
Müsaade edilebilirlik	Drinking water KTW-A Drinking water W 270
Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı	0,231 oz/ft
Renk	Siyah
Shore sertliği	D 52 +/-3
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun Bakır ve PTFE içermez
Hortum için malzeme bilgisi	PE