

Plastik hortum

PLN-5/8-SW-150-CB

Ürün numarası: 569911

FESTO

Kimyasal maddelere ve hidrolize dayanıklı.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Dış çap, inç	5/8
Debi miktarı için gerekli eğilme yarı çapı	0,311 ft
Min. Bükme radyusu	0,197 ft
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-14,4 ... 203 Psi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] Üretici deklarasyonuna göre kalite www.festo.com
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Çevre sıcaklığı	-22 ... 176 °F
Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı	0,881 oz/ft
Pnömatik bağlantı	geçmeli bağlantı dış çapı 5/8" için
Renk	Siyah
Shore sertliği	D 52 +/-3
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, hortum	PE