

# Plastik hortum

## PLN-1/4-BL-150-CB

Ürün numarası: 569915

FESTO

Kimyasal maddelere ve hidrolize dayanıklı.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Dış çap, inç	1/4
Debi miktarı için gerekli eğilme yarı çapı	0,105 ft
Min. Bükme radyusu	0,039 ft
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-14,4 ... 203 Psi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:::-] Üretici deklarasyonuna göre kalite <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Çevre sıcaklığı	-22 ... 176 °F
Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı	0,18 oz/ft
Pnömatik bağlantı	Geçmeli bağlantı dış çapı 1/4" için
Renk	mavi
Shore sertliği	D 52 +/-3
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, hortum	PE