


Elektrik bağlantı plakası CAPC-F1-E-M12

Ürün numarası: 570042

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Ölçüler W x L x H	50 mm x 148 mm x 28 mm
Fieldbus arabirimi	2 x M12 soket, 5 pin
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 ... 30 V
Maks. güç beslemesi	4 A
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Listed (OL)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	85 g
Kablo uzunluğu	20 m
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PA