

# Plastik hortum PAN-MF-12X1,5-SW

Ürün numarası: 570361

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	12 mm
Debi miktarı için gerekli eğilme yarı çapı	70 mm
İç çap	9 mm
Min. Bükme radyusu	50 mm
Uygun olduğu standart	DIN 73378-PA12-PHL
Hortum özellikleri	Suitable for energy chains
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,095 ... 1,9 MPa -0,95 ... 19 bar -13,775 ... 275,5 psi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] Mineral yağ
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-60 ... 100 °C
Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı	0,051 kg/m
Pnömatik bağlantı	Geçmeli bağlantı dış çapı 12 mm için
Renk	Siyah
Shore sertliği	D 65 +/-3
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, hortum	Polyamid 12