

# Hortum PAN-MF-14X2-SW

Ürün numarası: 570362

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	14 mm
akışla ilgili bükülme yarıçapı	75 mm
İç çap	10 mm
Min. bükme yarıçapı	50 mm
Karşılık geldiği norm	DIN 73378-PA12-PHL
Hortum özellikleri	Enerji zincirleri için uygun
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.095 MPa...2.2 MPa -0.95 Bar...22 Bar -13.775 000032...319 000032
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Mineral yağ
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-60 °C...100 °C
Uzunluğa göre ürün ağırlığı	0.077 000015
Pnömatik bağlantı	dış çapı Ø 14 mm olan soket bağlantısı için
Renk	siyah
Shore sertliği	D 65 +/-3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Hortum malzemesi	PA12-P