


Soket

MSSD-EB-M12-24VDC-SD-EX

Ürün numarası: 570367

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Bağlantı şekli	Merkezi M2,5 vida ile bobinli valf üzerine
Elektriksel bağlantı	3-pinli Soket, açılı Bağlantı şeması Şekil C, EN 175301-803 uyarınca DIN EN 175301-803 e göre Kübik tasarım
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 30 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 ... 24 V
40 °C'de kabul edilebilir akım yükü	6 A
Aşırı gerilim dayanımı	0,8 kV
Kablo bağlantısı	M12
Müsaade edilebilir kablo çapı	4 ... 6 mm
Bağlantı kesidi	0,25 ... 0,5 mm ²
Koruma sınıfı	IP65 IEC 60529 ' a göre
Çevre sıcaklığı	-25 ... 125 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kirlilik sınıfı	3
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	HNBR