

# Perde geiř-otomatik baęlantı QSS-F-14

Ürün numarası: 570445

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Büyükölük	Standart
Nominal genişlik	13 mm
Tasarım yapısı	İtme/ekme prensibi
Operating pressure complete temperature range	-0,95 ... 16 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:~:]
alıřma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaęlamalı operasyon mümkün
Korozyona karřı dayanıklılık sınıfı KBK	3
Gıda güvenlięi	Üretici beyanına göre
evre sıcaklıęı	0 ... 150 °C
Müsaade edilebilirlik	Germanischer Lloyd
Ürün aęırlıęı	112 g
Pnömatik baęlantı 1	Geçmeli bur QS-14
Pnömatik baęlantı 2	Geçmeli bur QS-14
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	Pirin Krom ve nikel kaplı
Hortum sızdırmazlık elemanı için malzeme bilgisi	FPM