


Sınır anahtarı montaj parçası SRAP-M-CA1-270-1-A-T2P20

Ürün numarası: 570527

FESTO

Pnömatik döner silindirler ile çalıştırılan proses valflerinin izlenmesi için 4...20mA analog geri bildirim sinyali.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	Köşeli
Standarta dayalı	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektromanyetik uyumluluk için UK talimatlarına göre UK RoHS talimatlarına göre
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Ölçme değeri	Dönme açısı
Ölçme prensibi	Manyetik Hall
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Analog çıkış	4 - 20 mA
Analog çıkış tekraralama hassasiyeti ± °	1 deg
Kısa devre korumalı	evet
Aşırı yüke karşı dayanıklı	Temin edilebilir
Çalışma gerilimi aralığı DC	15 ... 30 V
Boşta çalışma akımı	12 ... 20 mA
Kutup korumalı	bütün elektriksel bağlantılar için
Elektriksel bağlantı	9-pinli Vidalı klemens Geçmeli
Bağlanabilir nominal kablo kesiti	2,5 mm ²
Kablo bağlantısı	M20
Müsaade edilebilir kablo çapı	5 ... 13 mm
Maks. hat uzunluğu	30 m
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	1.000 g
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Ayarlama seçenekleri	Teach-In Elektrik bağlantısı ile ilgili öğrenim
Ayar aralığı, açı kaydı	0 ... 270 deg
Koruma sınıfı	IP65
İzolasyon gerilimi	50 V
Aşırı gerilim dayanımı	0,8 kV
Koruma sınıfı	III
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3 - Yüksek paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Kirlilik sınıfı	3