



Temel valf

VOFC-L-M32C-MC-FGP14-F9-A

Ürün numarası: 570788

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	3/2 kapalı, tek durumlu
Tetikleme şekli	elektriksel
Genişlik	51 mm
Standart nominal debi	600 l/min
Çalışma basıncı	2 ... 8 bar
Tasarım yapısı	Pilot uyarılı piston dikme valfi
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Koruma sınıfı	IP65
Nominal genişlik	6 mm
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	istenildiği gibi
Yardımcı el kumanda	yok
Kumanda şekli	Pilotlu
Pilot basıncı beslemesi	dahili
Akış yönü	tek yönlü
Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi (SIL)	SIL 4 Yüksek Talep moduna kadar SIL4 Düşük Talep moduna kadar
Debi miktarı Kv havalandırma	0,5 m ³ /h
Debi miktarı Kv tahliye	0,65 m ³ /h
Kapama süresi	12 ms
Kapama süresi	
Açma süresi	20 ms
Anahtarlama zamanı	100%
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4
Kullanım havası sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	550 g
Pnömatik bağlantı 1	NAMUR delik bağlantıları
Pnömatik bağlantı 2	NAMUR delik bağlantıları
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Pnömatik bağlantı 4	NAMUR delik bağlantıları
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut RoHS'a uygun
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum Sert Ematal kaplı