


Operatör paneli FED-400

Ürün numarası: 570864
Üretimden kalkacak ürün

[İmalattan kalkan tip. 2017'e kadar mevcut.Alternatif ürünler için destek portaline bakın.](#)

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Derinlik	56 mm
Yükseklik	109 mm
Uzunluk	149 mm
Maks. ön panel kalınlığı	5 mm
Kullanıcı hafızası	2 Mbyte
Gerçek zamanlı saat	evet
Olay listesi	256
Reçete hafızası	32 kByte
Alarmlar	1.024
Gerçek zamanlı saat sapması	130 h / ay
Renk sayısı	256
Gösterge	TFT renk
Gösterge özelliği	Touchscreen
Gösterge ebadı	4,3"
Yedek akü	3 V / 270 mA lityum
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 ... 30 V
Gösterge çözünürlüğü	480x272 piksel
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Nominal çalışma gerilimindeki akım tüketimi	0,4 A
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Relatif hava nemi	5 - 85 % yoğunlaşmayan
Koruma sınıfı	IP65 ön, IP20 arka
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
Ürün ağırlığı	1.000 g
AUX arayüzü	Sub-D 9-pinli Soket
PC arayüzü	RS232 Sub-D 15-pin Erkek soket
Programlama arayüzü	9,6 - 38,4 kBd
PLC arayüzü	RS232 Sub-D 15-pin Erkek soket
USB arayüzü	evet
Ethernet arabirimi	100 MBd
Bağlantı şekli	Ön panel montajı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Programlama yazılımı	FED Designer 6.09 veya üzeri