


# Soket bağlantı NECU-FCG40-K

Ürün numarası: 570895

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Uygun olduğu standart	EN 60603-13
Bağlantı frekansı	50
Kablo çıkışı	Düz
Ürün ağırlığı	5 g
Elektriksel bağlantı 1, tasarım	Köşeli
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Soket
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	Bağlantı şeması FC
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	40
Elektriksel bağlantı 1, montaj tipi	Yaylı kilit
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi	Kablo sıyrıcı
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 30 V
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	1,5 A
İletken- ve nominal kesit	0,13 mm <sup>2</sup>
İletken anma kesiti (AWG)	AWG26
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
Malzeme, muhafaza	PBT-kuvvetlendirilmiş
Malzeme, sıkma bağlantılar	Bronz Altın yaldızlı