


Fiş

NECU-S-ECG4-HX-Q3

Ürün numarası: 570922

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Recognized (OL)
Bağlantı frekansı	1
Bağlantı şekli	Detentli
Elektriksel bağlantı	4-pinli Düz fiş / izolasyon kaydırmalı bağlantı Kübik tasarım
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 30 V
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	3 A
Aşırı gerilim dayanımı	0,8 kV
İzin verilen herbir kablo çapı	≥ 0,07 mm
İzin verilen kablo çapı	0,8 ... 1 mm
Bağlantı kesidi	0,14 mm ²
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kirlilik sınıfı	2
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
Malzeme, muhafaza	PBT PC
Malzeme, sıkma bağlantılar	Altın yaldızlı
İzin verilen kablo izolasyonu	PP PVC TPE-E