



# Fiş

## NECU-S-M12G4-D-IS

Ürün numarası: 570956

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Standarta dayalı	EN 61076-2-101 EN 61984
Bağlantı frekansı	50
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	24 g
Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon	Saha cihazı tarafı
Elektriksel bağlantı 1, tasarım	Yuvarlak
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Erkek soket
Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı	Düz
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	M12x1, EN 61076-2-101'e uygun A-kodlu
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	4
Elektriksel bağlantı 1, montaj tipi	Altıgen köşe SW18 ve uzunlamasına tırtıllı vida tipi kilitleme
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı tipi	2x kablo
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi	Vıdalı klemens
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 30 V
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	4 A
Aşırı gerilim dayanımı	2,5 kV
Kablo bağlantısı	Pg11
İzin verilen kablo çapı	2 x 3 mm veya 2 x 5 mm
Bağlantı kesidi	0,75 mm <sup>2</sup>
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Çevre sıcaklığı	-25 ... 85 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kirlilik sınıfı	3
Malzeme, muhafaza	PA
Malzeme, rakor somunu	PA
Malzeme, sıkma bağlantılar	Pirinç Beyaz bronz kaplı