



Vakum jeneratörü

VABF-S4-1-V2B1-C-VH-20

Ürün numarası: 571425

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik, nozul	2 mm
Tasarım, susturucu	açık
Kutup korumalı	bütün elektriksel bağlantılar için
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ejektörün karakteristiği	Yüksek vakum Standart
Yardımcı el kumanda	kilitli İtme Kapanmış
Entegre fonksiyon	Üfleme fonksiyon valfi, elektriksel Akış kontrol valfi Elektrikli açma/kapama valfi Hava tasarruf fonksiyonu, elektrikli Çek valf Açık susturucu Vakum anahtarı
Tasarım yapısı	modüler değil
Kısa devre korumalı	evet
Ölçme değeri	Relatif basınç
Ölçme prensibi	piezorezistif
Anahtarlama fonksiyonu	Eşik değerli komparatör
Valf fonksiyonu	5/3 basınçlı
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Normalde açık kontakt
Histeresis ayarlama aralığı [bar]	-0,9 ... 0 bar
Anahtarlama ayarlama aralığı	-0,999 ... 0 bar
Çalışma basıncı	4 ... 8 bar
Nominal çalışma basıncı	6 bar
Çalışma gerilimi aralığı DC	21,6 ... 26,4 V
Endüktif koruyucu devre	MZ-, MY-, ME bobinlerine adapte edilmiş
Boşta çalışma akımı	50 ... 150 mA
Max. Çıkış akımı	50 mA
Anahtarlama zamanı	100 %
Gerilim düşmesi	≤ 1,5 V
Karakteristik bobin değerleri	24 V DC: 1.3 W
Aşırı yüke karşı dayanıklı	Temin edilebilir
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün değil
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Kullanım havası sıcaklığı	0 ... 50 °C
Ses basıncı seviyesi	78 dB(A)
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	1.120 g
Basınç ölçme aralığı	-1 ... 0 bar
Doğruluk derecesi, FS	3 %FS

Özellik	Değer
Bağlantı şekli	Bağlantı pleyti üzerine
Pnömatik bağlantı 1	Manifold bloğu, ISO 15407-2'ye uygun olarak 26 mm ölçüsünde
Pnömatik bağlantı 3	Manifold bloğu, ISO 15407-2'ye uygun olarak 26 mm ölçüsünde
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, vidalar	Çelik Galvaniz kaplı
Malzeme, konektör muhafazası	Çinko pres döküm Nikel kaplı
Malzeme, sıkma bağlantılar	Pirinç Altın yaldızlı
Malzeme, gözetleme camı	PA
Malzeme, tuş takımı	TPE-U