


Kılavuz eksenli ELFR-...-35- -

Ürün numarası: 571435

FESTO



Temsili örnek

Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Çalışma stroğu	50 ... 800 mm
Büyükük	35
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Yatak	Kaymalı yatak Rulman yataklamalı
Tasarım yapısı	Tahrirsiz kılavuz eksen
Max. ivmelenme	50 m/s ²
Max. Hız	1 ... 3 m/s
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Koruma sınıfı	IP20
Çevre sıcaklığı	-10 ... 50 °C
2. derece atalet momenti bölgesi Iy	3,77E+03 mm ⁴
2. derece atalet momenti bölgesi Iz	4,19E+03 mm ⁴
Max. Kuvvet Fy	50 N
Max. kuvvet Fz	50 N
Maks. boşta yer değıştirme direnci	3 N
Referans değer, çalışma performansı	5.000 km
10 mm strok başına düşen ek kütle	0 g
0 mm strokda ana ağırlık	1.200 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	23 g
Malzeme, profil	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, tahrik kapağı	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Malzeme, kılavuz rayı	Çelik
Malzeme, taşıyıcı araba	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama