


Kılavuz eksenli ELFR-...-55- -

Ürün numarası: 571437

FESTO



Temsili örnek

Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Çalışma stroğu	50 ... 1.500 mm
Büyükük	55
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Yatak	Kaymalı yatak Rulman yataklamalı
Tasarım yapısı	Tahrirsiz kılavuz eksen
Max. ivmelenme	50 m/s ²
Max. Hız	1 ... 3 m/s
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Koruma sınıfı	IP20
Çevre sıcaklığı	-10 ... 50 °C
2. derece atalet momenti bölgesi Iy	38,3E+03 mm ⁴
2. derece atalet momenti bölgesi Iz	41,18E+03 mm ⁴
Max. Kuvvet Fy	300 N
Max. kuvvet Fz	300 N
Maks. boşta yer değıştirme direnci	10 N
Referans değer, çalışma performansı	5.000 km
10 mm strok başına düşen ek kütle	0 g
0 mm strokda ana ağırlık	4.550 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	77 g
Malzeme, profil	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, tahrik kapağı	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Malzeme, kılavuz rayı	Çelik
Malzeme, taşıyıcı araba	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama