


# Bus düğümü CPX-M-FB21

Ürün numarası: 572221  
Üretimden kalkacak ürün

İmalattan kalkan tip. 2023'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Ölçüler W x L x H	(bağlantı bloğu dahil) 100 mm x 110 mm x 130 mm
Fieldbus arabirimi	(Rugged Line FO conn. ,input) (Rugged Line FO conn. ,output) Rugged line FOC bağlantı, çıkış Rugged line FOC bağlantı, giriş
Cihaza özel diyagnostik	Kanal ve modül oryantasyonlu diyagnostik Düşük gerilim modülleri Diyagnostik belleği
Parametreleri konfigure etmek	Diyagnostik tutumu Tehlike önleme tepkisi Kanalların zorlanması Sinyal kurulumu Sistem parametreleri
Ek fonksiyonlar	Operatör ünitesi üzerinden modül ve sistem konfigürasyonu Sistemin durumu proses verileri kullanılarak temsil edilebilir Operatör üniteleri için ilave diyagnostik arayüzü
Kontrol elemanları	DIL anahtarı
Veri iletim hızı	500, 2000 kbit/s
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 ... 30 V
Çalışma gerilimindeki gerçek akım tüketimi	Tipik olarak 90 mA
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	1.255 g
Çıkışlar için max. adres hacmi	12 Byte
Girişler için max. adres hacmi	12 Byte
Protokol	Interbus
Bus' a özgü LED gösterge	BA: Bus aktif FO1: Fiber Optic 1 FO2: Fiber Optic 2 RC: Remotebus Check RD: Remotebus Disable UL: Çalışma gerilimi
Ürüne özgü LED gösterge	M: Değişirme, parametrelendirme SF: system error US1: Elektronik besleme, sensör beslemesi US2: Yük gerilimi
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Alüminyum