


Bus dögümleri CPX-M-FB20

Ürün numarası: 572334
Üretimden kalkacak ürün

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Ölçüler W x L x H	(bağlantı bloğu dahil) 100 mm x 110 mm x 130 mm
Fieldbus arabirimi	(Rugged Line FO conn. ,input) Rugged line FOC bağlantı, giriş
Cihaza özel diyagnostik	Kanal ve modül odaklı diyagnostikler - Modüllerde düşük gerilim - Diyagnostik hafızası
Parametreleri konfigure etmek	- Diyagnostik karakteristiği - Failsafe tepkisi - Kanalların zorlanması - Sinyal ayarı - Sistem parametresi
Ek fonksiyonlar	Operatör ünitesi üzerinden modül ve sistem konfigürasyonu Sistem durumu proses verileri kullanılarak temsil edilebilir Operatör üniteleri için ilave diyagnostik arayüzü
Kontrol elemanları	DIL anahtarı
Veri iletim hızı	500, 2000 kBit/s
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 ... 30 V
Çalışma gerilimindeki gerçek akım tüketimi	Tipik olarak 90 mA
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	1.070 g
Çıkışlar için max. adres hacmi	12 Byte
Girişler için max. adres hacmi	12 Byte
Protokol	Interbus
Bus' a özgü LED gösterge	BA: Bus aktif FO1: Fiber Optic 1 FO2: Fiber Optic 2 RC: Remotebus Check RD: Remotebus Disable UL: Çalışma gerilimi
Ürüne özgü LED gösterge	M: Değiştirme, parametrelendirme SF: system error US1: Elektronik besleme, sensör beslemesi US2: Yük gerilimi
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum