


# Sabit kısma valfi VMPA1-FT-NW0.5-10

Ürün numarası: 572545

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Kısma fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	Bağlantı pleyti
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Kısma yönündeki standart nominal debi	9 ... 12 l/min
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar
Çevre sıcaklığı	-5 ... 60 °C
Nominal genişlik	0,5 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 ... 40 °C
Kullanım havası sıcaklığı	-5 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	0,06 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, içi boş vida	İşlenmiş alüminyum alışımlı