

Bağlantı kablosu NEBS-L1G4-K-2.5-LE4

Ürün numarası: 572576

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Kablo tanımı	levha tutucu ile
Bağlantı frekansı	100
Ürün ağırlığı	53 Gram
Elektrik bağlantısı 1, işlev	Saha cihazı tarafı
Elektrik bağlantısı 1, tasarım	köşeli
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı	düz
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	Bağlantı şeması L1J
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	4
Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar	4
Elektrik bağlantısı 1, montaj türü	Geçmeli kilit
Elektrik bağlantısı 2, işlev	Kontrol tarafı
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü	Kablo
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi	açık uç
Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı	4
Elektrik bağlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar	4
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...30 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	1 A
Aşırı gerilim direnci	0.8 kV
Kablo uzunluğu	2.5 m
Kablo özelliği	Standart
Test koşulları hat	Talep üzerine test koşulları
Bükülme yarıçapı, sabit kablo döşeme	13 mm
Bükülme yarıçapı, esnek kablo döşeme	42 mm
Kablo çapı	4.1 mm
Kablo çapı toleransı	± 0,15 mm
Kablo yapısı	4 x 0,17 mm ²
İletkenin nominal kesiti	0.17 000013
Damar uçları	kör kesim
Koruma türü	IP40
Koruma türüne ilişkin not	monte edilmiş durumda

Özellik	Değer
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı	-5 °C...60 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C...60 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kirlenme derecesi	2
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
Kablo kılıfı malzemesi	PVC
Kablo kılıfının rengi	gri
Gövde malzemesi	PA
Gövde rengi	beyaz
Fiş kontakları malzemesi	Kalaylı bronz
Yalıtım kılıfı malzemesi	PVC