


# Giriş/çıkış modülü

## CPX-L-8DE-8DA-16-KL-3POL

Ürün numarası: 572607

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Ölçüler W x L x H	(bağlantı bloğu dahil) 50 mm x 107 mm x 41 mm
Ürün ağırlığı	171 g
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Koruma sınıfı	IP20
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma (monte ediliyken)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Müsaade edilebilirlik	c UL - Recognized (OL)
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş
LED göstergeler	1 Toplu diyagnoz 16 Kanal durumu
Diyagnostik	Kanal başına kısa devre/aşırı yük Alt gerilim, çıkışlar
Çıkış sayısı	8
Parametreleri konfigure etmek	Giriş dalgalanmalarını kaldırma süresi Kanal başına tehlike önleme Kanal başına zorlama Kanal başına Idle modu Sinyal uzatma süresi Kısa devre sonrası davranış Modül denetimi
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 ... 30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Çalışma gerilimindeki gerçek akım tüketimi	Tipik olarak 15 mA
Giriş sayısı	8
Girişlerin karakteristikleri	IEC1131-T2, Typ 01
Anahtarlama seviyesi	Sinyal 0: <= 5 V Sinyal 1 >= 15 V
Giriş devre lojiji	PNP (pozitif anahtarlama)
Giriş debounce süresi	3 ms (0.1 ms, 10 ms, 20 ms, parametrelendirilebilir)
Modül başına maks. artık akım girişleri	1,8 A
Karakteristik eğri, çıkışlar	IEC1131-T2
Anahtarlama lojiji, çıkışlar	PNP (pozitif anahtarlama)
Modül başına maks. artık akım çıkışları	2 A
Kanal başına maks. güç beslemesi	0.25 A (6 W lamba yükü)
Elektriksel izolasyon kanal – kanal	hayır
Elektriksel izolasyon kanal – dahili bus	hayır
Koruma (kısa devre)	Kanal başına dahili elektronik sigorta koruması