

# Bağlantı Raylıterminal şerit VABM-L1-10G-G18-20-GR

Ürün numarası: 573432

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                 | Değer                               |
|---|-------------------------------------|
| Izgara ölçüsü                           | 10.5 mm                             |
| Montaj konumu                           | herhangi bir                        |
| Maks. valf yeri sayısı                  | 20                                  |
| Ruhsat                                  | c UL us - Tanınan (OL)              |
| Korozyon direnci sınıfı KBK             | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu                          | VDMA24364-B1/B2-L                   |
| Depolama sıcaklığı                      | -20 °C...60 °C                      |
| Ürün ağırlığı                           | 873 Gram                            |
| Kontrol havası bağlantısı 12/14         | M5                                  |
| Kontrol tahliye havası bağlantısı 82/84 | M5                                  |
| Pnömatik bağlantı 1                     | G1/8                                |
| Pnömatik bağlantı 3                     | G1/8                                |
| Pnömatik bağlantı 5                     | G1/8                                |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS uyumlu                         |
| Bağlantı rayı malzemesi                 | Dövme alüminyum alaşım              |