


Manifold rayı VABM-L1-14G-G14-7-GR

Ürün numarası: 573492

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|-----------------------------|
| Valf dilimi genişliği | 16 mm |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Valf yerlerinin max. sayısı | 7 |
| Müsaade edilebilirlik | c UL us - Recognized (OL) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -20 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 1.212 g |
| Yardımcı pilot hava bağlantısı 12/14 | M5 |
| Pilot egzost bağlantısı 82/84 | M5 |
| Pnömatik bağlantı 1 | G1/4 |
| Pnömatik bağlantı 3 | G1/4 |
| Pnömatik bağlantı 5 | G1/4 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, manifold rayı | İşlenmiş alüminyum alışımlı |