


Baęlantı Raylıterminal řerit VABM-L1-14G-G14-10-GR

Ürün numarası: 573495

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Izgara ölçüsü	16 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. valf yeri sayısı	10
Ruhsat	c UL us - Tanınan (OL)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Ürün aęırlığı	1545 Gram
Kontrol havası baęlantısı 12/14	M5
Kontrol tahliye havası baęlantısı 82/84	M5
Pnömatik baęlantı 1	G1/4
Pnömatik baęlantı 3	G1/4
Pnömatik baęlantı 5	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Baęlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım