

Manifold rayı VABM-L1-...

Ürün numarası: 573605

FESTO



Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Valf dilimi genişliği	10,5 mm 16 mm 19 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Valf yerlerinin max. sayısı	24
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Recognized (OL)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
CD-0033 uyarınca RSBP sınıflandırması	F1a
Temizlik seviyesi	ISO sınıfı 6
Depolama sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Yardımcı pilot hava bağlantısı 12/14	M5
Pilot egzost bağlantısı 82/84	M5
Pnömatik bağlantı 1	G1/8 G1/4 G3/8
Pnömatik bağlantı 2	M5 M7 G1/8 G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, manifold rayı	İşlenmiş alüminyum alışımlı