


Pnömatik arabirim

VABA-S6-1-X2-D

Ürün numarası: 573613

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf adası arayüzü	Tip 44, VTSA
Diyagnostik	Gerilim altı valfleri
Valf yerlerinin max. sayısı	İki durumlu valflerle 16 Tek durumlu valflerle 32
LED göstergeler	1 Toplu diyagnoz Valflerde kanal durumu
Parametreleri konfigure etmek	Kanal başına tehlike önleme Kanal başına zorlama Kanal başına Idle modu Modül denetimi
Koruma (kısa devre)	Valf çıkışı başına dahili elektronik sigorta koruması
Çalışma gerilimi aralığı DC	21,6 ... 26,4 V
Çalışma gerilimindeki gerçek akım tüketimi	Tipik olarak 15 mA (elektronik devre beslemesi) Tipik olarak 50 mA (valf yük gerilimi beslemesi)
Kanal başına maks. güç beslemesi	0,2 A
Modül başına maks. bileşke akım	4 A
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Elektriksel izolasyon kanal – dahili bus	Evet, ek güç beslemesi için
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma sınıfı	IP65 NEMA 4
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	590 g
Elektriksel bağlantı	Fieldbus CPX ile
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapak	PA
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm