


Adaptör VMPAL-F20-G1/4

Ürün numarası: 573914

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Hazne boyutu	10
Çalışma basıncı	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 Bar...10 Bar -13.05 000032...145 000032
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	55 Gram
Pnömatik bağlantı 1	Kartuş 18 mm
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım