


Elektrik bağlantı plakası VAVE-L1-1VR8-LP

Ürün numarası: 573919

★ Temel ürün gamı

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kutup korumalı | Bipolar |
| Ek fonksiyonlar | Kıvılcım tutucu |
| Sinyal durum göstergesi | LED |
| Nominal çalışma gerilimi DC | 24 V 12 V |
| Aşırı gerilim dayanımı | 0,8 kV |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Koruma sınıfı | IP65 |
| Çevre sıcaklığı | -5 ... 60 °C |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Max. Sıkma torku | 0,27 Nm |
| Ürün ağırlığı | 3,2 g |
| Elektriksel bağlantı | 3-pin/2-pin M8 / - Erkek soket / Dişi soket |
| Topraklama bağlantısı | temin edilemez |
| Bağlantı şekli | Geçmeli vida ile bobinli valf üzerine |
| Renkli gövde | Siyah |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, kapak | PA |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | EPDM |
| Malzeme, muhafaza | PA |
| Malzeme, vidalar | İslah çeliği |