


Manifold rayı

VABM-L1-10G-G18-20-M-GR

Ürün numarası: 573928

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf dilimi genişliği	10,5 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Valf yerlerinin max. sayısı	20
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Recognized (OL)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	873 g
Yardımcı pilot hava bağlantısı 12/14	M5
Pilot egzost bağlantısı 82/84	M5
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 3	G1/8
Pnömatik bağlantı 5	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, manifold rayı	İşlenmiş alüminyum alışımlı