

Elektrik bağlantı plakası VAVE-L1-1K9-LR

Ürün numarası: 573948

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Kablo özelliği	Statik uygulamalar için
Kutup korumalı	Bipolar
Ek fonksiyonlar	Kıvılcım tutucu Tutma akımının düşürülmesi
Sinyal durum göstergesi	LED
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Aşırı gerilim dayanımı	0,8 kV
Kirlilik sınıfı	3
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektromanyetik uyumluluk için UK talimatlarına göre
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-5 ... 60 °C
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Max. Sıkma torku	0,27 Nm
Min. Kablo bükme yarıçapı	34 mm
Ürün ağırlığı	92 g
Elektriksel bağlantı	2-pin / 2-kablo Açılı soket / kablo Kare tasarım/açık uç
Kablo yapısı	2x0,25
Kablo çapı	3,4 mm
Kablo çapındaki tolerans	± 0,1 mm
Kablo uzunluğu	5 m
Damar sonları	Tel halkası
Topraklama bağlantısı	temin edilemez
Bağlantı şekli	Geçmeli vida ile bobinli valf üzerine
Renkli gövde	Siyah
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapak	PA
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	EPDM
Malzeme, muhafaza	PA
Malzeme, kablo kılıfı	TPV
Malzeme, vidalar	İslah çeliği