


L uzunluğunda dişli bağlantı QBMLL-M5-1/8-U-M

Ürün numarası: 574302

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	Standart
Nominal genişlik	0,098 "
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	Sızdırmazlık halkası
Tasarım	L şekli, uzun
Tank büyüklüğü	0
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	0,095 ... 1 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	0,95 ... 10 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	13,775 ... 145 psi
Denizcilik sınıflandırması	Bkz. sertifika
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Nominal sıkma torku	0,5 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 10 %
Ürün ağırlığı	0,282 oz
Bağlantı şekli	Dış altıgen SW8
Pnömatik bağlantı 1	Erkek diş M5
Pnömatik bağlantı 2	Dış çap 1/8" hortum için
Ortam sıcaklığı Fahrenheit	32 ... 140 °F
Çözme halkasının rengi	gri
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PBT
Malzeme, vida sızdırmazlığı	NBR
Malzeme, sökme halkası	POM
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik