


Kontrol ünitesi

CDPX-X-A-W-4

Ürün numarası: 574410
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

4" operatör ünitesi, geniş dokunmatik ekran.
İmalattan kalkan tip. 2023'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Derinlik	56 mm
Yükseklik	107 mm
Uzunluk	147 mm
Maks. ön panel kalınlığı	4 mm
Gerçek zamanlı saat	evet
Olay listesi	2.048
Reçete hafızası	32 Kilobyte
Sayfalar	1.000
Etiketler	10.000
Parçacıklar	2.000
Sayfa başına nesnelere	2.000
Kullanıcı	50
Eş zamanlı müşteri erişim denemeleri	4
Trend tampon	30
Trend parçacığı başına kavisler	5
Tarifler	32
Tarife başına parametre setleri	32.000
Olay tamponu	4
Olay tamponu başına olaylar	2.048
Alarmlar	2.000
Sayfa başına java script dosya boyutu	8 Kilobyte
Proje boyutu	30
Zamanlayıcı	30
Desteklenen PLC protokolleri	CODESYS 2.3 CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Gerçek zamanlı saat sapması	130 h / ay
Renk sayısı	64 k
Sistem LED'lerinin sayısı	1
Gösterge	TFT renk
Gösterge özelliği	Touchscreen
Gösterge ebadı	4,3"
Yedek akü	Li-pil, şarj edilebilir
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 ... 30 V
Gösterge çözünürlüğü	480x272 piksel
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Nominal çalışma gerilimindeki akım tüketimi	0,4 A
Müsaade edilebilirlik	C-Tick c UL us - Listed (OL)

Özellik	Değer
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Relatif hava nemi	5 - 85 % yoğunlaşmayan
Koruma sınıfı	IP65 ön, IP20 arka
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	1.000 g
PLC arayüzü	Ethernet RS485
USB arayüzü	evet
SD kart yuvası	1
Ethernet arabirimi	RJ45 10/100 MBd
Bağlantı şekli	Ön panel montajı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Programlama yazılımı	Designer Studio