


# Manifold rayı

## VABM-L1-18W-G38-8

Ürün numarası: 574473

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                                 | Değer                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Valf dilimi genişliği                   | 19 mm                                 |
| Valf yerlerinin max. sayısı             | 16                                    |
| Mpa işletim basıncı                     | -0,09 ... 1 MPa                       |
| Çalışma basıncı                         | -0,9 ... 10 bar                       |
| Müsaade edilebilirlik                   | RCM Mark<br>c UL us - Recognized (OL) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma                 |
| PWIS uygunluğu                          | VDMA24364-B1/B2-L                     |
| Maks. sıkma torku, klemens rayı montajı | 1,5 Nm                                |
| Maksimum sıkma momenti, valf bağlantısı | 1,18 Nm                               |
| Maks. sıkma torku, duvar montaj         | 3 Nm                                  |
| Ürün ağırlığı                           | 1.259 g                               |
| Yardımcı pilot hava bağlantısı 12/14    | M5                                    |
| Pilot egzost bağlantısı 82/84           | M5                                    |
| Pnömatik bağlantı 1                     | G3/8                                  |
| Pnömatik bağlantı 2                     | G1/4                                  |
| Pnömatik bağlantı 3                     | G3/8                                  |
| Pnömatik bağlantı 4                     | G1/4                                  |
| Pnömatik bağlantı 5                     | G3/8                                  |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS'a uygun                          |
| Malzeme, manifold rayı                  | İşlenmiş alüminyum alışımlı           |