


3-D Handling sistemi DHSR-2-EGC80TB-EGC80TB-DGSL12

Ürün numarası: 574545

FESTO

Lütfen FAX istemi sembolüne tıklayarak ihtiyacınızı karşılayacak
bağlayıcı olmayan teklifi elde edin.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj	üç boyutlu rampa 2
Etkin yük	0 ... 2 kg
Silindir ünitesi, Z eksen	DGSL-12
Silindir sistemi, Z eksen	Pnömatik
Strok, Z eksen	0 ... 200 mm
Son konumda tekraralama hassasiyeti, Z eksen	$\pm 0,01$ mm
Silindir ünitesi, Y eksen	EGC-80-TB
Silindir sistemi, Y eksen	Elektriksel Bilyalı yataklı dişli kayış tahriği
Orta konum, Y eksen	İsteğe bağlı
Strok, Y eksen	0 ... 1.500 mm
Son konumda tekraralama hassasiyeti, Y eksen	$\pm 0,08$ mm $\pm 0,08$ mm
Silindir ünitesi, X eksen	EGC-80-TB
Silindir sistemi, X eksen	Elektriksel Bilyalı yataklı dişli kayış tahriği
Orta konum, X eksen	İsteğe bağlı
Strok, X eksen	0 ... 8.500 mm
Son konumda tekraralama hassasiyeti, X eksen	$\pm 0,08$ mm
Son konumda tekraralama hassasiyeti, Y eksen	$\pm 0,08$ mm