



Bernoulli tutucu OGGB-60-G18-2

Ürün numarası: 574563

FESTO

İnce, son derece hassas ve kırılğan işlenecek parçalara uygun



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Montaj pozisyonu | İstenildiği gibi |
| Bağlantının yönü | Üstte/yanda |
| Tutucu çapı | 60 mm |
| Çalışma basıncı | 0 ... 6 bar |
| Nominal çalışma basıncı | 1 bar |
| Nominal çalışma basıncında hava tüketimi | 110 l/min |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün değil |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| Kullanım havası sıcaklığı | 0 ... 60 °C |
| Çevre sıcaklığı | 0 ... 60 °C |
| Nominal çalışma basıncında gürültü seviyesi | 65 dB(A) |
| Nominal çalışma basıncında ses güç seviyesi | 78 dB(A) |
| Nominal işletme basıncında tutma kuvveti | 10 N |
| Nominal çalışma basıncında yanıl kuvvet | 1 N |
| Bağlantı şekli | Dişi dişli |
| Pnömatik bağlantı | G1/8 |
| Alternatif bağlantılar | G1/8 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, muhafaza | İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama |
| Malzeme, mesafe elemanı | POM |
| Ürün ağırlığı | 119 g |