



Bernoulli tutucu OGGB-140-G18-2-Q

Ürün numarası: 574568

FESTO

Ince, son derece hassas ve kırılğan işlenecek parçalara uygun, yüksek çapraz kuvvetler için



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Bağlantının yönü	Üstte/yanda
Tutucu çapı	140 mm
Çalışma basıncı	0 ... 6 bar
Nominal çalışma basıncı	1 bar
Nominal çalışma basıncında hava tüketimi	110 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün değil
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Kullanım havası sıcaklığı	0 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Nominal çalışma basıncında gürültü seviyesi	65 dB(A)
Nominal çalışma basıncında ses güç seviyesi	78 dB(A)
Nominal işletme basıncında tutma kuvveti	6 N
Nominal çalışma basıncında yanıl kuvvet	12 N
Bağlantı şekli	Dişi dişli
Pnömatik bağlantı	G1/8
Alternatif bağlantılar	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Malzeme, mesafe elemanı	NBR POM
Ürün ağırlığı	348 g