


# Çok pinli dağıtıcı NEDU-L4R1-M8G3L-M12G8

Ürün numarası: 574586

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	24 mm
Yükseklik	23 mm
Uzunluk	87 mm
Çalışmaya hazır göstergesi	Yeşil LED
Durum göstergesi	Sarı LED
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	58 g
Elektriksel bağlantı 1	Düz soket, M8, 3-pin
Elektriksel bağlantı 2	Düz soket, M12, 8-pin
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 ... 30 V
40 °C'de kabul edilebilir akım yükü	3 A
Her bir kart yeri için kabul edilebilir akım yükü	2 A
Koruma sınıfı	IP68
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3 - Yüksek paslanma
Malzeme, muhafaza	PBT-kuvvetlendirilmiş
Renkli gövde	gri
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	FPM
Malzeme, sıkma bağlantılar	Nikel kaplamalı ve altın yaldızlı
Malzeme, soket	Nikel kaplı pirinç