


Fiş

NECU-S1W9-C2-ACO

Ürün numarası: 574588

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Bağlantı şekli	4-40 UNC-2B
Ürün ağırlığı	59 g
Fieldbus arabirimi	Sub-D, 9-pin, soket
Elektriksel bağlantı 1	Soket, sub-D, 9-pin
Elektriksel bağlantı 2	Vidalı klemens, ekranlanabilir
Veri iletim hızı	1 Mbit/s
İzin verilen kablo çapı	8 mm
Müsaade edilebilir kablo çapı	8 mm
Bağlantı kesidi	0,14 ... 0,5 mm ²
Koruma sınıfı	IP20
Çevre sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Relatif hava nemi	25 °C'da % 75
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
Malzeme, muhafaza	Takviyeli PC