


# Soket NECU-S1W9-C2-APB

Ürün numarası: 574589

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj türü	4-40 UNC-2B
Ürün ağırlığı	57.48 Gram
Fieldbus arayüzü	Sub-D, 9 kutuplu, soket
Elektrik bağlantısı 1	Sub-D Soketi, 9 kutuplu
Elektrik bağlantısı 2	IDC terminali
Baud hızı	12 Mbit/sn
İzin verilen kablo çapı	8 mm 8 mm
Bağlantı kesiti	0.08 000013...0.5 000013
Koruma türü	IP20
Ortam sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Bağıl nem	25 °C'de %75
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
Gövde malzemesi	PC takviyeli